

### Pressmaßtabelle 25.07.2025

R+M-Nr. / R+M-Code	Typ Type	Decke surface	DN	Druck Bar Pressure	Farbe Colour	Fassung verzinkt Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt Press Measure ZP	Fassung Edelstahl Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl Press Measure SS	Prüfmittel Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen Dies	Schälen Skinning	Knickschutz Hose bend restrictor
300 01	Kunststoff		06	160	schwarz / black	310 20	13,8	310 209	13,8	B	14	nein / no	-
300 100 6	Carwash Comfort		06	200	blau / blue	310 20	13,6	310 209	13,8	B	14	nein / no	308 551
300 100 8	Carwash Comfort		08	200	blau / blue	310 807 08	16,4	-	-	B	16	nein / no	308 515
300 110 6	Carwash Comfort		06	200	grau / grey	31020	13,6	310 209	13,8	B	14	nein / no	308 55
300 120 6	Carwash Comfort		06	200	rot / red	310 20	13,6	310 209	13,8	B	14	nein / no	308 55
300 140 6	Carwash Comfort		06	200	grün / green	310 20	13,6	310 209	13,8	B	14	nein / no	308 55
300 150 6	Carwash Comfort		06	200	gelb / yellow	310 20	13,6	310 209	13,8	B	14	nein / no	308 55
300 160 6	Carwash Comfort		06	200	orange / orange	310 20	13,6	310 209	13,8	B	14	nein / no	308 55
300 201 108	greyflex365+	glatt / smooth	08	250	grau / grey	312 101	18,6	312 191	17,4	B/A	16	nein / no	309 005
300 201 110	greyflex365+	glatt / smooth	10	275	grau / grey	313 101	20,0	313 191	20,9	B/A	19	nein / no	309 105
300 201 408	easyfarm365+	glatt / smooth	08	250	grün / green	312 101	18,6	312 191	17,4	B/A	16	nein / no	308 605
300 201 410	easyfarm365+	glatt / smooth	10	275	grün / green	313 101	20,0	313 191	20,9	B/A	19	nein / no	308 705
300 201 412	easyfarm365+	glatt / smooth	12	180	grün / green	313 301	23,0	313 319	23,3	B/A	22	nein / no	308 765
300 60	1TE		06	25	schwarz / black	310 20	15,1	310 209	15,1	B	14	nein / no	-
300 95	flexy	glatt / smooth	06	300	schwarz / black	310 20	13,6	310 209	13,6	B/A	14	nein / no	308 55
300 950 1	flexy	glatt / smooth	06	300	schwarz / black	310 20	13,8	310 209	13,8	B/A	14	nein / no	308 55
300 950 2	flexy	glatt / smooth	06	300	schwarz / black	310 20	13,8	310 209	13,8	B/A	14	nein / no	308 55
300 97	flexy	glatt / smooth	06	600	schwarz / black	312 00	16,5	312 09	16,5	B/A	16	ja / yes	308 505
301 00	1SN	gewickelt / wound	06	250	schwarz / black	312 00	15,7-15,9	312 09	15,7-15,9	B/A	16	ja / yes	308 505
301 000 1	1SN	gewickelt / wound	06	250	schwarz / black	312 00	16,0	312 09	16,0	B/A	16/15,5	ja / yes	308 505
301 02	2SC	gewickelt / wound	06	400	schwarz / black	312 00	16,0	312 09	16,0	B/A	16	ja / yes	308 505 oder 308 50
301 020 1	2SC	gewickelt / wound	06	400	schwarz / black	312 00	16,5	312 09	16,3	B/A	16	ja / yes	308 505 oder 308 50
301 06	1SN	gewickelt / wound	06	250	grau / grey	312 00	16,0	312 09	16,0	B/A	16	ja / yes	308 53
301 07	1SN	gewickelt / wound	06	250	blau / blue	312 00	16,0	312 09	16,0	B/A	16	ja / yes	308 515
301 072	1SN	glatt / smooth	06	250	blau / blue	312 00	16,0	312 09	16,4	B/A	16	ja / yes	308 515
301 10	1SN	gewickelt / wound	08	210	schwarz / black	312 10, 312 001 bei 316 96	17,8-17,9 16,9	312 19	17,8-17,9	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60
301 11	1SN	glatt / smooth	08	250	schwarz / black	312 10, 312 001 bei 316 96	17,8-17,9 16,9	312 19	17,8-17,9	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60

<sup>2</sup> Vorpresse mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

<sup>3</sup> Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

### Pressmaßtabelle 25.07.2025

R+M-Nr. / R+M-Code	Typ Type	Decke surface	DN	Druck Bar Pressure	Farbe Colour	Fassung verzinkt Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt Press Measure ZP	Fassung Edelstahl Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl Press Measure SS	Prüfmittel Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Pressbacken Dies	Schälen Skinning	Knickschutz Hose bend restrictor
301 110 1	1SN	glatt / smooth	08	250	schwarz / black	312 10, 312 001 bei 316 96	17,9 16,9	31219	17,8	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60
301 15	1SN	gewickelt / wound	08	315	schwarz / black	312 10, 312 001 bei 316 96	17,8-17,9 16,9	312 19	17,8-17,9	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60
301 151	1SN	glatt / smooth	08	315	schwarz / black	312 10, 312 001 nur bei 316 96	17,8-17,9 16,9Dorn	31219	17,8-17,9	B/A	16	ja / yes	308 605
301 16	1SN	gewickelt / wound	08	315	blau / blue	312 10, 312 001 bei 316 96	17,8-17,9 16,9	312 19	17,8-17,9	B/A	16	ja / yes	309 055 oder 309 05
301 18	1SN	gewickelt / wound	08	315	rot / red	312 10, 312 001 bei 316 96	17,8-17,9 16,9	312 19	17,8-17,9	B/A	16	ja / yes	308 855
301 180 1	1SN	gewickelt / wound	08	315	rot / red	312 10, 312 001 bei 316 96	17,8-17,9 17,0	312 19	17,8-17,9		16	ja / yes	308 855
301 20	1ST	gewickelt / wound	08	210	schwarz / black	312 10	17,8-17,9	312 19	17,8-17,9	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60
301 35	2ST	gewickelt / wound	08	400	schwarz / black	312 20	21,0	312 29	19,8-19,9	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
301 350 1	2ST	gewickelt / wound	08	400	schwarz / black	312 20	21,2	312 29	19,8-19,9	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
301 40	1ST	gewickelt / wound	08	210	blau / blue	312 10	17,8-17,9	312 19	17,8,17,9	B/A	16	ja / yes	309 055 oder 309 05
301 45	1SN	gewickelt / wound	08	210	blau / blue	312 10, 312 001 bei 316 96	17,8-17,9 16,9	312 19	17,8-17,9	B/A	16	ja / yes	309 055 oder 309 05
301 46	1SN		08	210	grau / grey	312 10, 312 001 bei 316 96	17,8-17,9 16,9	312 19	17,8-17,9	B/A	16	ja / yes	309 005 oder 309 00
301 50	2SC	gewickelt / wound	08	400	schwarz / black	312 10, 312 001 bei 316 96	18,0-18,2 16,8	312 19	18,0-18,2 16,8	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60
301 500 1	2SC	gewickelt / wound	08	400	schwarz / black	312 10, 312 001 bei 316 96	18,0-18,2 16,8	312 19	18,0-18,2 16,8	B/A	16	ja / yes	308 605 oder 308 60
301 52	2SN	glatt / smooth	08	400	schwarz / black	312 20, 312 101 bei 316 96	21,1-21,2 19,2	312 29, 312 191 bei 316 96	19,8-19,9 18,0	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
301 520 1	2SN	glatt / smooth	08	400	schwarz / black	312 20, 312 101 bei 316 96	20,6 19,0	31229	19,9	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
301 53	2SN	gewickelt / wound	08	400	schwarz / black	312 20, 312 101 bei 316 96	20,8-20,9 19,2	312 29, 312 191 bei 316 96	20,8-20,9 18,2	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
301 578	2SC	gewickelt / wound powershield365+	08	400	schwarz / black	312 10 312 001 bei 316 96	18,2 16,8	312 19	18,2(-)	B/A	16	ja / yes	308 605
302 05	2SC	gewickelt / wound	08	400	blau / blue	312 10, 312 001 bei 316 96	18,0-18,2 16,8	312 19	18,0-18,2	B/A	16	ja / yes	309 055 oder 309 05
302 052	2SN	glatt / smooth	08	400	blau / blue	312 20, 312 101 bei 316 96	21,1-21,2 19,2	312 29, 312 191 bei 316 96	19,8 18,0	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 052 01	2SN	glatt / smooth	08	400	blau / blue	312 20, 312 101 bei 316 96	20,9 19,2	312 29	19,6	B/A	19 18	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 06	2SC	gewickelt / wound	08	400	grau / grey	312 10, 312 001 bei 316 96	18,0-18,2 16,8	312 19	18,0-18,2	B/A	16	ja / yes	309 005 oder 309 00
302 062	2SN	glatt / smooth	08	400	grau / grey	312 20, 312 101 bei 316 96	21,1-21,2 19,2	312 29, 312 191 bei 316 96	19,7-19,8 18,0	B/A	19	ja / yes	309 105 oder 309 10

<sup>2</sup> Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

<sup>3</sup> Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

### Pressmaßtabelle 25.07.2025

R+M-Nr. / R+M-Code	Typ Type	Decke surface	DN	Druck Bar Pressure	Farbe Colour		Fassung verzinkt Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt Press Measure ZP	Fassung Edelstahl Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl Press Measure SS	Prüfmittel Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Pressbacken Dies	Schälen Skinning	Knickschutz Hose bend restrictor
302 062 1	2SN	glatt / smooth	08	400	grau / grey		312 20, 312 101 bei 316 96	20,9 19,0	312 29	19,9	B/A	19 18	ja / yes	309 105 oder 309 10
302 08	2SC	gewickelt / wound	08	400	gelb / yellow		312 10, 312 001 bei 316 96	18,0-18,2	312 19	18,0-18,2	B/A	16	ja / yes	308 805 oder 308 80
302 082	2SC	glatt / smooth	08	400	gelb / yellow		312 10	18,0	312 19	18,0	B/A	16	ja / yes	308 805 oder 308 80
302 10	1SN	gewickelt / wound	10	210	schwarz / black		313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 100 1	1SN	gewickelt / wound	10	210	schwarz / black		313 10	20,8	313 19	20,7	B/A	19	ja / yes	308 709 oder 308 70
302 12	1SN	glatt / smooth	10	210	schwarz / black		313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 120 1	1SN	glatt / smooth	10	210	schwarz / black		313 10	20,8	313 19	20,8	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 15	1SN	gewickelt / wound	12	180	schwarz / black		313 30	25,0	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	308 765 oder 308 76
302 150 1	1SN	gewickelt / wound	12	180	schwarz / black		313 30	24,3	313 39	23,6	B/A	22	ja / yes	308 765 oder 308 76
302 178	1SN	gewickelt / wound powershield365+	12	180	schwarz / black		313 30	24,6	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	308 765
302 20	1ST	gewickelt / wound	10	210	schwarz / black		313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 278	1SN	gewickelt / wound powershield365+	10	210	schwarz / black		313 10	20,5	313 19	20,5	B/A	19	ja / yes	308 705
302 35	2ST	gewickelt / wound	10	330	schwarz / black		313 20	22,4	313 29	22,4	B/A	22	ja / yes	308 765 oder 308 76
302 36	2ST	gewickelt / wound	10	330	blau / blue		313 20	22,4	313 29	22,1	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16
302 40	1ST	gewickelt / wound	10	210	blau / blue		313 10	20,9	313 19	20,9	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 45	1SN	gewickelt / wound	10	210	blau / blue		313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 452	1SN	glatt / smooth	10	210	blau / blue		313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 452 01	1SN	glatt / smooth	10	210	blau / blue		313 10	20,9	313 19	20,8	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 46	1SN	gewickelt / wound	10	210	grau / grey		313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	ja / yes	309 105 oder 309 10
302 50	2SC	gewickelt / wound	10	400	schwarz / black		313 10	21,0	313 19	21,0	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 500 1	2SC	gewickelt / wound	10	400	schwarz / black		313 10	21,5	313 19	21,2	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 52	2SN	glatt / smooth	10	400	schwarz / black		313 20	22,5	313 29	22,4-22,5	B/A	22	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 520 1	2SN	glatt / smooth	10	400	schwarz / black		313 20	22,6	313 29	22,5	B/A	22	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 54	2SN		10	600	blau / blue		-	-	313 159	22,3	B/A	22	ja / yes	309 155 oder 309 15 oder 309 156 06

<sup>2</sup> Vorpresse mit 25,9 mm / Pre-press with 25,9 mm

<sup>3</sup> Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

### Pressmaßtabelle 25.07.2025

R+M-Nr. / R+M-Code	Typ Type	Decke surface	DN	Druck Bar Pressure	Farbe Colour	Fassung verzinkt Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt Press Measure ZP	Fassung Edelstahl Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl Press Measure SS	Prüfmittel Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Pressbacken Dies	Schälen Skinning	Knickschutz Hose bend restrictor
302 540 1	2SC	gewickelt / wound	10	500	blau / blue	313 10	22,4	31319	22,4	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 551	2SC	gewickelt / wound	10	500	schwarz / black	313 10	20,3	313 19	20,3	B/A	19	ja / yes	308 705 oder 308 70
302 56	2SC	gewickelt / wound	10	500	rot / red	313 10	20,3	313 19	20,3	B/A	19	ja / yes	308 955
302 560 1	2SC	gewickelt / wound	10	500	rot / red	313 10	20,3	313 19	20,3	B/A	19	ja / yes	308 955
302 578	2SC	gewickelt / wound powershield365+	10	375	schwarz / black	313 10	20,5	313 19	20,5	B/A	19	ja / yes	308 705
302 58	2SC	gewickelt / wound	10	400	rot / red	313 10	21,0	313 19	21,0	B/A	19	ja / yes	308 955
302 59	2SC	gewickelt / wound	10	400	gelb / yellow	313 10	20,6-20,7	313 19	20,6-20,7	B/A	19	ja / yes	308 905 oder 308 90
302 60	2SC	gewickelt / wound	10	400	grün / green	313 10	20,6-20,7	313 19	20,6-20,7	B/A	19	ja / yes	
302 65	2SC	gewickelt / wound	10	400	blau / blue	313 10	21,0	313 19	21,0	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 650 1	2SC	gewickelt / wound	10	400	blau / blue	313 10	20,9	31319	21,0	B/A	19	ja / yes	309 155 oder 309 15
302 653	2SN	glatt / smooth	10	400	blau / blue	313 20	22,5	313 29	22,4-22,5	B/A	22	ja / yes	309155 oder 30915
302 653 01	2SN	glatt / smooth	10	400	blau / blue	313 20	22,3	313 29	22,1	B/A	22	ja / yes	309155 oder 30915
302 66	2SC	gewickelt / wound	10	400	grau / grey	313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	ja / yes	309 105 oder 309 10
302 662	2SN	glatt / smooth	10	400	grau / grey	313 20	22,6	313 29	22,4-22,5	B/A	22	ja / yes	309 105 oder 309 10
302 662 01	2SN	glatt / smooth	10	400	grau / grey	313 20	22,4	313 29	22,1	B/A	22	ja / yes	309 105 oder 309 10
302 68	2SC	gewickelt / wound	10	400	gelb / yellow	313 10	21,0	313 19	21,0	B/A	19	ja / yes	308 905 oder 308 90
302 682	2SC	glatt / smooth	10	400	gelb / yellow	313 10	20,8	313 19	20,8	B/A	19	ja / yes	308 905 oder 308 90
302 70	1ST	gewickelt / wound	12	180	blau / blue	313 30	25,0	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16
302 81	2SC	gewickelt / wound	12	300	schwarz / black	313 30	25,0	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	308 765 oder 308 76
302 810 1	2SC	gewickelt / wound	12	300	schwarz / black	313 30	24,8	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	308 765 oder 308 76
302 878	2SC	gewickelt / wound powershield365+	12	310	schwarz / black	313 30	24,5	313 39	23,7	B/A	22	ja / yes	308 765
302 90	1SN	gewickelt / wound	12	180	blau / blue	313 30	24,8-25,0	313 39	23,8-24,0	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16
302 902	1SN	glatt / smooth	12	180	blau / blue	313 30	25,0	313 39	24,0-24,2	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16
302 902 01	1SN	glatt / smooth	12	180	blau / blue	313 30	24,8	313 39	23,8	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16
302 95	2SC	gewickelt / wound	12	300	blau / blue	313 30	25,0	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16

<sup>2</sup> Vorpresse mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

<sup>3</sup> Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

### Pressmaßtabelle 25.07.2025

R+M-Nr. / R+M-Code	Typ Type	Decke surface	DN	Druck Bar Pressure	Farbe Colour	Fassung verzinkt Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt Press Measure ZP	Fassung Edelstahl Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl Press Measure SS	Prüfmittel Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen Dies	Schälen Skinning	Knickschutz Hose bend restrictor
302 950 1	2SC	gewickelt / wound	12	300	blau / blue	313 30	24,8	313 39	24,0	B/A	22	ja / yes	309 165 oder 309 16
303 16	1SN	gewickelt / wound	16	130	blau / blue	313 40	27,4	313 49	27,4	Innentaster	26	ja / yes	-
303 200	1SN	gewickelt / wound	20	105	schwarz / black	314 00	31,8	-	-	Innentaster	30	ja / yes	-
303 250 0	1SN	gewickelt / wound	25	100	schwarz / black	-	-	303 59	31,7	B/A	30	ja / yes	-
303 60	Foodjet	gewickelt / wound	12	80	blau / blue	313 301	24,3	313 319	23,1	B	22	nein / no	309 165
303 601	Foodjet	glatt / smooth	12	125	blau / blue	313 301	24,5	313 319	24,0	B	22	nein / no	309 165
303 601 500	Foodjet 1500	glatt / smooth	12	125	gelb / yellow	313 301	24,3	313 319	23,4	B	22	nein / no	308 905 oder 308 90
303 660 40	PUReClean 365+®		12	45	blau / blue	---	---	313 329 <sup>2</sup>	25,2	A	22	nein / no	309 165 oder 309 166 01
303 660 40	PUReClean 365+®	alle Farben/ all colours	12	45	blau / blue	--	--	315 665 <sup>3</sup> und 316 429 5 <sup>3</sup> Kombiarmatur/ Combi fitting	22,8	A	22	nein / no	309 165 oder 309 166 01
303 660 401	PUReClean 365+®	Neue Version 2024 / new version 2024	12	45	blau / blue			313329	25,2	A	22	nein / no	020 000 710
303 660 411	PUReClean 365+®	Neue Version 2024 / new version 2024	12	45	blau / blue			313329	25,2	A	22	nein / no	020 000 718
303 660 421	PUReClean 365+®	Neue Version 2024 / new version 2024	12	45	blau / blue			313329	25,2	A	22	nein / no	020 000 719
303 660 431	PUReClean 365+®	Neue Version 2024 / new version 2024	12	45	blau / blue			313329	25,2	A	22	nein / no	020 000 716
303 661 00	PUReClean 365+®	alle Farben/ all colours	12	18	blau / blue	---	---	313 329 <sup>2</sup>	25,2	A	22	nein / no	309 165 oder 309 166 01
303 661 00	PUReClean 365+®	alle Farben/ all colours	12	18	blau / blue	--	--	315 665 <sup>3</sup> und 316 429 5 <sup>3</sup> Kombiarmatur/ Combi fitting	22,8	A	22	nein / no	309 165 oder 309 166 01
303 661 001	PUReClean 365+®	Neue Version 2024 / new version 2024	12	18	blau / blue			313329	25,2	A	22	nein / no	020 000 710

<sup>2</sup> Vorpresse mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

<sup>3</sup> Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

### Pressmaßtabelle 25.07.2025

R+M-Nr. / R+M-Code	Typ Type	Decke surface	DN	Druck Bar Pressure	Farbe Colour	Fassung verzinkt Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt Press Measure ZP	Fassung Edelstahl Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl Press Measure SS	Prüfmittel Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen Dies	Schälen Skinning	Knickschutz Hose bend restrictor
303 672 00	PURClean 365+®		08	200	blau / blue		31080708		31080709	A	16	nein / no	308 515
303 681 50	PURClean 365+®		11	150	blau / blue			040001912 = AGR 040001932 = DKR	23,5	A	22	nein / no	309 166 01
303 70	blufood		12	50	blau / blue		313 301 <sup>2</sup>		313 329 <sup>2</sup>	B	22	nein / no	309 165 oder 309 166 01
304 01	Kunststoff		05	120	schwarz / black		310 10	-	-	B	12	nein / no	-
304 10	Kunststoff		05	200	schwarz / black		310 10	-	-	B	12	nein / no	-
304 15	Kunststoff		05	200	blau / blue		310 10	-	-	B	12	nein / no	-
304 20	Kunststoff		04	300	bronze / bronze		310 05	-	-	B	10	nein / no	-
495 252 000 0	Minimess	glatt / smooth	02	500	schwarz / black		310 02	-	-	A	06	nein / no	-
306 50	Gewebes Schlauch		08				312101		312191	A	16	nein / no	-
300 411 061	Dynaflex365+	glatt / smooth	6	280	schwarz / black		312008		3120089	15,4 A/B	15	nein / no	308505
300 411 062	Dynaflex365+	glatt / smooth	6	280	blau / blue		312008		3120089	15,4 A/B	15	nein / no	308515
300 411 081	Dynaflex365+	glatt / smooth	8	280	schwarz / black		312108		3121089	16,9 A/B	16	nein / no	308605
300 411 082	Dynaflex365+	glatt / smooth	8	280	blau / blue		312108		3121089	19,9 A/B	16	nein / no	309055
300 411 101	Dynaflex365+	glatt / smooth	10	250	schwarz / black		313108		3131089	18,7 A/B	16	nein / no	308705
300 411 102	Dynaflex365+	glatt / smooth	10	250	blau / blue		313108		3131089	18,7 A/B	16	nein / no	309155
300 421 061	Dynaflex365+	glatt / smooth	6	420	schwarz / black		312008		3120089	16,2 A/B	16	nein / no	308505
300 421 062	Dynaflex365+	glatt / smooth	6	420	blau / blue		312008		3120089	16,2 A/B	16	nein / no	308515
300 421 081	Dynaflex365+	glatt / smooth	8	420	schwarz / black		312108		3121089	18,4 A/B	16	nein / no	308605
300 421 082	Dynaflex365+	glatt / smooth	8	420	blau / blue		312108		3121089	18,4 A/B	16	nein / no	309055
300 421 101	Dynaflex365+	glatt / smooth	10	420	schwarz / black		313108		3131089	20 A/B	19	nein / no	308705
300 421 102	Dynaflex365+	glatt / smooth	10	420	blau / blue		313108		3131089	20 A/B	19	nein / no	309155

<sup>2</sup> Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

<sup>3</sup> Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!

## Pressmaßtabelle 25.07.2025

R+M-Nr. / R+M-Code	Typ Type	Decke surface	DN	Druck Bar Pressure	Farbe Colour	Fassung verzinkt Crimp Cartridge ZP	Pressmaß verzinkt Press Measure ZP	Fassung Edelstahl Crimp Cartridge SS	Pressmaß Edelstahl Press Measure SS	Prüfmittel Test Equipment A=Messschieber / Calliper B=Dorn / Mandrel	Press- backen Dies	Schälen Skinning	Knickschutz Hose bend restrictor
-----------------------	-------------	------------------	----	-----------------------	-----------------	--	---------------------------------------	---	--	---	--------------------------	---------------------	-------------------------------------

**Alle Maße in mm. Diese Pressmaße sind Richtwerte, da die genannten Normen große Schlauchtoleranzen zulassen und gelten nur in Verbindung mit den Armaturen und Schläuchen, die von R+M de Wit geliefert wurden. Die ordnungsgemäße Verpressung der Armaturen ist vom Einbinder mit entsprechenden Mitteln (Prüfen des Nippeleinfalls mittels Dorn und Pressfassung mit Messschieber) zu prüfen. Die angegebenen Pressmaße entbinden nicht von den vorgeschriebenen Druckprüfungen.**  
**Stand: 25.07.2025**  
**All dimensions in mm. These press dimensions are guide values, as the standards mentioned allow large hose tolerances and only apply in conjunction with the fittings and hoses supplied by R+M de Wit.**

<sup>2</sup> Vorpressen mit 25,9 mm/ Pre-press with 25,9 mm

<sup>3</sup> Schlauch bis Anschlag stecken, nur bis Bohrung pressen. Connect the hose to the end, press only to sight hole!